

轨腰模具夹钳，可调, T20 焊机式样, 89 mm 模具尺寸, 600 mm Max 钳口开度

Data Solutions

物料号

PBC105P



功能

适用于广泛的用途，包括辙叉和转辙器

轻巧易用

也可在标准（单）轨上使用

SBC105RR 采用非锐化断面和反光带，可实现较高可见性，从而提高安全性

产品属性

焊机样式: T20

模具尺寸: 89 mm

钳口开度: 600mm max

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE