

电缆至轨腰 T21 完整焊机，信号, 1" 标签 绑线终端样式, 16 mm² 同心电缆, 左侧

Data Solutions

物料号

SBTBT21YLH



功能

完整的右手或左手腹板焊机组件，专用于安装 85 至 141 lb 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

产品属性

材料: 钢; 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 1" 凸片

导体尺寸: 16 mm² 同心线

导体外径, 标称: 5.18mm

焊机样式: T21

方向: 左侧

仅模具: 否

替换模具: SBB200YLH

焊接材料: SB25, 单独出售

手柄夹: C105B, 单独出售

导体护套: SBS12C, 单独出售

等电位连接夹: S2659, 包含在内

锤锻模具: SBD50, 单独出售

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE