

# Varistar CP 钢板门，普通型，带 3 点锁定，RAL 7021，38 U，1800H，600W，IP55

## Data Solutions

### 物料号

**21630-213**



内部装有安装框架的钢制门，3  
点锁定，带拥有内置按钮的摇柄锁。

### 功能

带 IP 55 防护等级三点锁的钢门

带按钮的摇柄把手

开门角度 180°

### 产品属性

机架高度: 38U

高度: 1800mm

宽度: 600mm

包装数量: 1

颜色: 暗灰色

颜色代码: RAL 7021

符合: IEC 61587-1

完成: 粉末涂层

锁定类型: 3 点锁定

材料: 钢

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机柜门

防护等级: IP55

类型: 钢板门

搭配: Varistar CP

Net Weight: 20.264kg

## 其他产品详情

请单独订购适用于摇柄把手的 DIN 锁芯。

请单独购买接地套件。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE