


铜制接地板，带电缆附件



认证



功能

连接板可提供到接地板的机械接合点

通过 UL® 96 认证

技术参数

材料： 铜

Table 1/1

物料号	电缆附件数量	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	认证
LPC756	2	609.6 mm	609.6mm	0.81 mm	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

物料号	电缆附件数量	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	认证
LPC755	1	914.4 mm	914.4mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC754	1	457.2 mm	457.2mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC750	2	304.8 mm	609.6mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC753	1	304.8 mm	609.6mm	0.81 mm	
LPC752	2	914.4 mm	914.4mm	0.81 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC751	2	457.2 mm	457.2mm	0.81 mm	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE