

TCBW 螺纹母线，W 螺纹



认证



功能

螺纹孔型可提供多出 40% 的连接

末端插槽可用于固定母线，以支承或连接主要输入导体

重负荷电源连接

断路器、发电机和预制电网导体

可替代大尺寸电缆和多电缆

接地连接

配电

圆形边缘


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	螺纹尺寸 (TS)
TCBW32X5-2M	549030	铜	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2						
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	A	B	C	单位重量
TCBW32X5-2M	549030	6 N • m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE