

Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking

电力公用事业

Varistar CP Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

功能

Steel door with single point locking for IP 20 protection class

带按钮的摇柄把手

Opening angle 180°

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-400	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-401	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-493	24 U	1200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-494	24 U	1200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-402	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-403	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-495	29 U	1400 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-496	29 U	1400 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-404	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-405	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-497	33 U	1600 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-498	33 U	1600 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-406	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-407	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-499	38 U	1800 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-500	38 U	1800 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-002	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-009	42 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-501	42 U	2000 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-502	42 U	2000 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-003	47 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-010	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-503	47 U	2200 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	颜色	色号
21630-504	47 U	2200 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-004	52 U	2450 mm	600 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021
21630-011	52 U	2450 mm	800 mm	单点锁	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2					
物料号	符合	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
21630-400	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-401	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-493	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-494	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-402	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-403	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-495	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-496	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-404	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-405	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-497	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-498	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP

物料号	符合	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
21630-406	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-407	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-499	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-500	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-002	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-009	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-501	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-502	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-003	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-010	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-503	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-504	IEC 61587-1	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-004	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP
21630-011	IEC 61587-1, IEC 61587-3	机柜门	IP20	钢板门	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order lever handle with push button separately.

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE