


带中性线的通用母线支承



认证



功能

通用固定系统

快速简单的安装

结构非常牢固

可调臂便于安装

无卤素绝缘子

技术参数

最大工作电压, IEC (Ui): 1000;1500

可燃性等级: UL® 94V-0

工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/3


物料号	订货号	材料	符合	典型应用额定电 流	每相母排	母排宽度
-----	-----	----	----	--------------	------	------

UBS1-5TN	551000	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1	30 - 125 mm
UBS4-5TN	551010	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS1-10TN	551060	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1	30 - 120 mm
UBS2-10TN	551070	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm
UBS3-10TN	551090	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm

Table 2/3						
物料号	订货号	母排厚度	宽度 (W)	A	B	C
UBS1-5TN	551000	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS4-5TN	551010	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS1-10TN	551060	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS2-10TN	551070	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS3-10TN	551090	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm

Table 3/3		
物料号	订货号	D
UBS1-5TN	551000	70 mm
UBS4-5TN	551010	110 mm
UBS1-10TN	551060	70 mm
UBS2-10TN	551070	110 mm
UBS3-10TN	551090	110 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE