

Telekom-Haupterdungsverteilerschienen, 305 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TMGBA12L15P



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen

Entspricht den NEMA®-Standards

Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)

Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern

PRODUKTMERKMALE

Material: Kupfer

Verzinnung: Nein

Breite (W): 101.6mm

Dicke (T): 6.35mm

Länge 1 (L1): 305mm

Länge 2 (L2): 229mm

Lochgröße 1 (HS1): 0.3125in

Lochgröße 1 Paaranzahl: 15

Lochgröße 2 (HS2): 0.4375in

Lochgröße 2 Paaranzahl: 3


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE