

ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, EMC

NÚMERO DE CATÁLOGO

PGP66AHF



Las placas de montaje ajustables se usan para sellar la parte inferior del marco ProLine. Hay disponibles placas de montaje sólidas, con respiradero y blindadas. Las placas de montaje sólidas y filtradas incluyen cubiertas que están selladas para mantener los requisitos del gabinete Tipo 12. Se incluyen todos los herrajes de instalación. La placa de entrada sólida y la placa de montaje EMC son accesorios para la base sólida de 100 mm, la base de zócalo de 100 mm/200 mm, la base móvil y la base de transporte. Estas placas de montaje pueden usarse sin una base si se instalan ruedas, niveladores o patas de marco. La placa de montaje EMC mantiene una clasificación de Tipo 1.

CARACTERÍSTICAS

La placa de entrada sólida y la placa de montaje EMC son accesorios para la base sólida de 100 mm, la base de zócalo de 100 mm/200 mm, la base móvil y la base de transporte. Estas placas de montaje pueden usarse sin una base si se instalan ruedas, niveladores o patas de marco.

Placa de entrada sólida: la placa de entrada sólida se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack ProLine. La placa de montaje consta de una superficie de montaje de base y dos placas ajustables con juntas de espuma que permiten la entrada de cables. La placa se puede girar 180° para la entrada de cables delantera o trasera.

Placa de montaje EMC: Esta placa de montaje se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack. La placa de montaje consta de una superficie de montaje de base y dos placas de montaje ajustables (ambas tienen un recubrimiento conductor) con una junta conductora de tela sobre espuma para la entrada de cables.

Placa de montaje filtrada (con respiradero): la placa de montaje filtrada se usa sólo con las cubiertas de base de pedestal con respiradero. La placa se puede usar con todos los subpaneles o ángulos de rack ProLine. Consta de una base de montaje, tres placas regulables para la entrada de cables, un filtro y rieles de retención del filtro. Está fabricada en acero calibre 16 con un acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035. Filtros de repuesto disponibles. La placa de montaje EMC mantiene una clasificación de Tipo 1.

Se incluyen todos los herrajes.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 28829

Material: Acero suave

Compatible con ancho de bastidor: 600mm

Compatible con bastidor de fondo: 600mm

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Acabado: Galvanizado

Espesor: 1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.