

Moule pour travaux spéciaux sur rail d'alimentation uniquement, Pas de câblage, 250 kcmil, Gauche

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBJT52WLHM



FONCTIONS

Moules de rechange conçus pour la métallisation de structures de métallisation de conducteurs d'alimentation

À utiliser avec les bornes formées en usine

Disponible soit en orientation à main gauche soit à main droite

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Graphite

Type de borne de liaison: J

Type de rail: Profils de rail de pont roulant

Taille de conducteur: 250 kcmil Ropelay

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 19.05mm

Style de soudeur: T5

Orientation: Gauche

Moule uniquement: Oui

Matériau de soudage: PB90 ou PB90PLUSF80, vendus séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE