

nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Ceiling Mount



CARACTERÍSTICAS

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

Single- or double-sided tree configurations provide multiple J-Hooks with one structural attachment

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized

Material: Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Diâmetro (Ø)	Tiers	Altura (H)	Largura (W)
CAT32HPDCM2	181049	Double Sided	50 mm	2	260 mm	148 mm
CAT32HPDCM3	181051	Double Sided	50 mm	3	387 mm	148 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Diâmetro (Ø)	Tiers	Altura (H)	Largura (W)
CAT32HPDCM4	181052	Double Sided	50 mm	4	514 mm	148 mm
CAT32HPSCM2	181046	Single Sided	50 mm	2	260 mm	84.8 mm
CAT32HPSCM3	181047	Single Sided	50 mm	3	387 mm	84.8 mm
CAT32HPSCM4	181048	Single Sided	50 mm	4	514 mm	84.8 mm
CAT64HPDCM2	181057	Double Sided	100 mm	2	387 mm	254 mm
CAT64HPDCM3	181058	Double Sided	100 mm	3	578 mm	254 mm
CAT64HPDCM4	181059	Double Sided	100 mm	4	768 mm	254 mm
CAT64HPSCM2	181053	Single Sided	100 mm	2	387 mm	138 mm
CAT64HPSCM3	181054	Single Sided	100 mm	3	578 mm	138 mm
CAT64HPSCM4	181056	Single Sided	100 mm	4	768 mm	138 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	A	B	Static Load 1 (F1)
CAT32HPDCM2	181049	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N
CAT32HPDCM3	181051	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1620N
CAT32HPDCM4	181052	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	2160N
CAT32HPSCM2	181046	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	540N
CAT32HPSCM3	181047	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	810N
CAT32HPSCM4	181048	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	A	B	Static Load 1 (F1)
CAT64HPDCM2	181057	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N
CAT64HPDCM3	181058	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1620N
CAT64HPDCM4	181059	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	2160N
CAT64HPSCM2	181053	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	540N
CAT64HPSCM3	181054	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	810N
CAT64HPSCM4	181056	10.3 mm	4.7 mm	36.5 mm	50 mm	1080N

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)
CAT32HPDCM2	181049	810N
CAT32HPDCM3	181051	810N
CAT32HPDCM4	181052	810N
CAT32HPSCM2	181046	540N
CAT32HPSCM3	181047	810N
CAT32HPSCM4	181048	810N
CAT64HPDCM2	181057	810N
CAT64HPDCM3	181058	810N
CAT64HPDCM4	181059	810N
CAT64HPSCM2	181053	540N
CAT64HPSCM3	181054	810N

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)
CAT64HPSCM4	181056	810N


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static loads represent maximum load limit of J-Hook tree. Static load limit of each J-Hook is 60 lb (270 N).

Refer to Static Load 1 when fastening J-Hook tree using Hole Size 1. Refer to Static Load 2 when fastening J-Hook tree using Hole Size 2.

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

