

2-2 Hole Corner Angle Bracket



VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Thickness (T)	A
ZW205	313380	Ocel	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205	387650	Ocel	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205S6	388761	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205EG	387652	Ocel	Electrogalvanized	14 mm	6 mm	100 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B	Screw Included	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
ZW205	313380	86 mm	Yes	10 mm	25mm
ZWA205	387650	86 mm	No		

Katalogové číslo	Article Number	B	Screw Included	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
ZWA205S6	388761	86 mm	No		
ZWA205EG	387652	95 mm	No		

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

