


2000 Beam Clamp Kit



VLASTNOSTI

Light duty system

Includes clamp and U channel

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Length (L) | A | B | C | D |
|------------------|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2300EG | 570160 | 300mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2200EG | 570140 | 200mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2400EG | 570180 | 400mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | E | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) |
|------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2300EG | 570160 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |
| 2200EG | 570140 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |


| Katalogové číslo | Article Number | E | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) |
|------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2400EG | 570180 | 30.5 mm | 1700N | 490N | 340N |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Thickness (T): | 2 mm |
| Screw Diameter (Sc): | 6 |
| Hole Size (HS): | 11 mm |
| Height (H): | 12 mm |
| Width (W): | 25 mm |
| Torque (TQ): | 30 N·m |
| Flange Thickness (FT): | 11 mm Max |

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

For a secure grip the channel must extend to the outer edge of each beam clamp.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

