

2HPS Two Hole Pipe Strap



VLASTNOSTI

Light duty support of pipe

Attaches directly to the face of a horizontal or vertical structural member

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Pregalvanized


Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	Width (W)	Thickness (T)
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

Katalogové číslo	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	Width (W)	Thickness (T)
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

