

3000 U-Channel



VLASTNOSTI

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)	Hole Size (HS)
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	X	A	B
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

