

300M Universal Beam Clamp



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

SPECIFIKACE

Materiál: Cast Iron
Povrchová úprava: Electrogalvanized

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Type	Hole Size (HS)	Thread Size (TS)	Flange Thickness (FT)	A
30009MM	389500	Plain	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Plain	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Plain	13 mm		26 mm Max	35 mm


Katalogové číslo	Article Number	Hole Type	Hole Size (HS)	Thread Size (TS)	Flange Thickness (FT)	A
30017MM	389505	Plain	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M6	386805	Threaded		M6	18 mm Max	21 mm
300M8	386810	Threaded		M8	18 mm Max	21 mm
300M10	386820	Threaded		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Threaded		M12	26 mm Max	35 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Torque (TQ)	Static Load	Certifications
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

