

310M Universal Beam Clamp, Thick Flange



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Universal beam clamp for thick beams

SPECIFIKACE

Materiál: Cast Iron
Povrchová úprava: Electrogalvanized

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	A	Torque (TQ)
310M12	388890	12 mm	Threaded	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m
310M10	389890	10 mm	Threaded	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
------------------	----------------	--------------------	--------------------

310M12	388890	4200N	3300N
310M10	389890	2200N	1100N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

