

325M Steel Side Beam Attachment



VLASTNOSTI

Fastens to the wall or the side of a joist to support hanger rod

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Height (H)	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Static Load
325M10HD	589295	2000N
325M12HD	589296	3000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Follow fastener manufacturer's recommended shear and pull-out strength when fastening to the structure. Fastener not included.

Install in accordance with applicable code.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

