

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Structural attachment used to join hanger rod to a structure

Provides full vertical rod adjustment

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Ocel	Electrogalvaniz ed	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	C	D	Static Load
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Load rating dependent on wood structure strength.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

