

4G16 Twist Clip with Stud



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Supports electrical fixtures from acoustical T-grid

No tools required for installation

Fast, easy and secure twist-on installation

Nut sold separately

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Flange Thickness (FT)	T-Grid Size
4G16M16	171900	Spring Ocel, Ocel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Ocel, Ocel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Ocel, Ocel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Flange Thickness (FT)	T-Grid Size
4G16M11WH	178620	Spring Ocel, Ocel	Painted	White	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Ocel, Ocel	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Ocel, Ocel	Painted	White	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

