

ADK Strut End Cap



The nVent CADDY ADK Strut End Caps provide a safe and fast solution for handling sharp-edged strut channels. The ADK Caps are easily inserted into the ends of factory or field-cut strut channels and help prevent potential injuries caused by rough edges found on material ends. Additionally, this simple solution works with multiple strut channel profile types and is available in several different colors to suit individual applications.

VLASTNOSTI

Fits into ERISTRUT Type A, B, C and D strut channel, both slotted and solid

When separated, provides two end caps for ERISTRUT Type C channel

SPECIFIKACE

Materiál: Polyetylen

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Barva	Strut Type	Height (H)	Width (W)	A
ADK421GY	313308	Gray	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421	313305	Blue	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B	Thickness (T)
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm

Katalogové číslo	Article Number	B	Thickness (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

