

Angle Bracket



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood

SPECIFIKACE


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Height (H)
AB	171120	Ocel	Pregalvanized	6.3 mm	6.3 mm	25.3 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)	Static Load
AB	171120	25.3mm	19 mm	2.74 mm	700N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

