

APX External Vertical Wall Bracket



VLASTNOSTI

Saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APXE23EG	584710	Ocel	Electrogalvaniz ed	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Ocel	Electrogalvaniz ed	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Ocel	Electrogalvaniz ed	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

