

BC-MSM Conduit to Beam Clamp, Side Mount



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Materiál: Spring Steel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Torque (TQ)	Static Load	Certifications
EBC6MSM	172650	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	
EBC812MSM	160180	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC16MSM	172660	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Torque (TQ)	Static Load	Certifications
EBC20MSM	172670	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC24MSM	172680	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC32MSM	172690	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

