


Beam Clamp with Swivel



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Swivel beam clamp

Suitable for mounting onto sloped steel structures

Includes M10 nut and washer

SPECIFIKACE

Materiál: Ocel


Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Torque (TQ)	Angle 1 (a1)	Angle 2 (a2)
HB2	336030	Electrogalvanized	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Hot-Dip Galvanized	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

