

Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads

Can be used for bolting through steel

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Height (H)	Length (L)
CSBBRS3MEG	402241	Ocel	Electrogalvaniz ed	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

