

BSZ-M Concrete Screw



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete

Use in concrete with threaded rod

Removable anchor is ideal for temporary fixings

Approved for use in seismic design category C1

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Screw Length (L)	Rod Size (RS)	Hex Dimension	Drill Bit Diameter
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Embedment Depth	Torque (TQ)
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m

Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

