

C-EU Single Cable to Flange Clamp



VLASTNOSTI

Supports single run of conduit

Attaches to beam flanges, angle iron, joists and other structural supports

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Materiál: Ocel

Table 1/1


Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	A	Torque (TQ)
C12EU	337300	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	A	Torque (TQ)
C36EU	337360	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m
C60EU	337420	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m
C64EU	337430	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

