

Cable/Conduit to Wire Clip



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Supports cable and conduit without bending drop wire

Faster installation than traditional methods

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Materiál: Spring Steel


Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Velikost drátu	Hole Size (HS)	Ultimate Static Load (F)	Certifications
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	cUL, UL, ITB

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

