

Cantilever Arm with E0 Channel



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel


Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Thickness (T): 1.5 mm
E: 6 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Hole Size (HS): 10.5 mm
X: 11 x 18 mm
C: 15.5 mm
B: 27 mm
A: 30 mm
Width (W): 40 mm
D: 60 mm
Height (H): 120 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

