

CHK Chain



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Versatile non-welded double loop chain

Conforms to DIN 5686

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	A	B	D	Static Load
CHK22K	385860	30m	28 mm	9 mm	2 mm	400N
CHK25K	385870	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N
CHK27K	385880	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	A	B	D	Static Load
CHK30K	385890	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

