

# EBC Beam Clamp



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Easy installation to beam flanges

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam

## SPECIFIKACE

**Povrchová úprava:** nVent CADDY Armour

**Materiál:** Spring Steel


Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Rod Size (RS) | Hole Size (HS) | Flange Thickness (FT) | Torque (TQ) | Static Load |
|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|
| EBC              | 170380         | 6             | 10.5 mm        | 16 mm Max             | 20 N·m      | 450N        |
| EBCSP25          | 172430         | 6             | 10.5 mm        | 16 mm Max             | 3 N·m       | 450N        |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

