

ECN Nut for C-Channel E5



VLASTNOSTI

Channel nut for C-Profiles

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Thickness (T)	A
E5CN6S4	335200	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Ocel	Hot-Dip Galvanized	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Ocel	Hot-Dip Galvanized	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Ocel	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Katalogové číslo	Article Number	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

