

EER-Ti/T Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Materiál: Spring Steel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Drill Bit Diameter	Static Load 1 (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Drill Bit Diameter	Static Load 1 (F1)
EERTIM8	173130	8 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Static Load 2 (F2)	Certifications
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

