


# nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**PEB**



## VLASTNOSTI

Ideal for use with strut channel type A and U-shaped brackets to create custom equipment supports

Height adjustable

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 360425

Materiál: Ocel; Polypropylene; Polyetylen

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 314mm

Width (W): 314 mm

A: 76 mm

Surface Area: 0.09m<sup>2</sup>


Unit Weight: 4 kg

Static Load: 3340N

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the custom assembled equipment support can properly support the applied load.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

