

EM-P Conduit to Flange Clip



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid, IMT and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Materiál: Spring Steel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)	Certifications
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Ultimate Static Load (F)	Certifications
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

