

Flexible Plastic Conduit Clamp with Plug



VLASTNOSTI

Push-in installation of conduit

Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp

Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete or brick

Low profile allows for installations in tight spaces

Non-flame propagating per IEC 61386-25


Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

SPECIFIKACE

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

