

# H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | Flange Thickness (FT) | Static Load |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 12M24SMS1        | 179690         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 22 - 30 mm          | 3 - 8 mm              | 90N         |
| 16M24SM          | 173720         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 23.4 - 35 mm        | 3 - 8 mm              | 120N        |
| 20M24SM          | 171720         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 35 - 42 mm          | 3 - 8 mm              | 120N        |
| 24M24SM          | 176690         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 42 - 50 mm          | 3 - 8 mm              | 120N        |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | Flange Thickness (FT) | Static Load |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 32M24SM          | 173830         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 50 - 60 mm          | 3 - 8 mm              | 120N        |
| 6M24SM           | 173640         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 14 - 18 mm          | 3 - 8 mm              | 120N        |
| 812M24SM         | 160050         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 18 - 30 mm          | 3 - 8 mm              | 120N        |
| 8M24SMS1         | 179650         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 18 - 22 mm          | 3 - 8 mm              | 90N         |
| 12M58SMS1        | 179700         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 22 - 30 mm          | 8 - 14 mm             | 90N         |
| 16M58SM          | 173730         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 23.4 - 35 mm        | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 20M58SM          | 173770         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 35 - 42 mm          | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 24M58SM          | 173800         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 42 - 50 mm          | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 32M58SM          | 173840         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 50 - 60 mm          | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 6M58SM           | 171980         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 14 - 18 mm          | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 812M58SM         | 160060         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 18 - 30 mm          | 8 - 14 mm             | 120N        |
| 6M912SM          | 173650         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 14 - 18 mm          | 14 - 20 mm            | 120N        |
| 812M1318SM       | 160145         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 18 - 30 mm          | 21 - 28 mm            | 120N        |
| 812M912SM        | 160070         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 18 - 30 mm          | 14 - 20 mm            | 120N        |
| 16M912SM         | 173740         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 23.4 - 35 mm        | 14 - 20 mm            | 120N        |
| 20M912SM         | 173780         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 35 - 42 mm          | 14 - 20 mm            | 120N        |
| 24M912SM         | 173810         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 42 - 50 mm          | 14 - 20 mm            | 120N        |


| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava | Outer Diameter (OD) | Flange Thickness (FT) | Static Load |
|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 8M912SMS1        | 179670         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                  | 18 - 22 mm          | 14 - 20 mm            | 90N         |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Certifications |
|------------------|----------------|----------------|
| 12M24SMS1        | 179690         |                |
| 16M24SM          | 173720         | UL, cUL        |
| 20M24SM          | 171720         | cUL, UL        |
| 24M24SM          | 176690         | cUL, UL        |
| 32M24SM          | 173830         | UL, cUL        |
| 6M24SM           | 173640         | UL, cUL        |
| 812M24SM         | 160050         | UL, cUL, ITB   |
| 8M24SMS1         | 179650         |                |
| 12M58SMS1        | 179700         |                |
| 16M58SM          | 173730         | UL, cUL        |
| 20M58SM          | 173770         |                |
| 24M58SM          | 173800         | cUL, UL        |
| 32M58SM          | 173840         | UL, cUL        |
| 6M58SM           | 171980         | UL, cUL        |
| 812M58SM         | 160060         | cUL, ITB, UL   |

| Katalogové číslo | Article Number | Certifications |
|------------------|----------------|----------------|
| 6M912SM          | 173650         |                |
| 812M1318SM       | 160145         | cUL, UL        |
| 812M912SM        | 160070         | UL, cUL, ITB   |
| 16M912SM         | 173740         | cUL, UL        |
| 20M912SM         | 173780         |                |
| 24M912SM         | 173810         | cUL, UL        |
| 8M912SMS1        | 179670         |                |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

