

H-Ti/T Rod to Flange Clip



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Requires only a hammer to install

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Materiál: Spring Steel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Static Load	Certifications
160000	160000	11 mm	Plain	2 - 3 mm	700N	ITB
M6Ti4	174810	6 mm	Threaded	2 - 3 mm	700N	ITB
M8Ti4	174900	8 mm	Threaded	2 - 3 mm	700N	ITB

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Static Load	Certifications
160010	160010	11 mm	Plain	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Threaded	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Threaded	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24R5	191024	6 mm	Threaded	3 - 8 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Threaded	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Threaded	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Threaded	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Threaded	8 - 14 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Plain	8 - 14 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Plain	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Threaded	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI912	174840	6 mm	Threaded	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Threaded	14 - 20 mm	900N	ITB

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

