

# Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Flange Thickness (FT) | Rod Size (RS) | Static Load 1 (F1) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| EM24             | 170050         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm              | 6             | 450N               |
| EM24S1           | 179720         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm              | 6             | 200N               |
| EM24SP25         | 172170         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm              | 6             | 450N               |
| EM58             | 170060         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm             | 6             | 450N               |


| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Flange Thickness (FT) | Rod Size (RS) | Static Load 1 (F1) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| EM58R5           | 191027         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm             | 6             | 450N               |
| EM58S1           | 179730         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm             | 6             | 200N               |
| EM58SP25         | 172180         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm             | 6             | 450N               |
| EM912            | 170070         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm            | 6             | 450N               |
| EM912S1          | 179740         | Stainless Steel 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm            | 6             | 200N               |
| EM912SP25        | 175760         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm            | 6             | 450N               |
| EM1318           | 170075         | Spring Steel                    | nVent CADDY Armour | 21 - 28 mm            | 6             | 450N               |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) | Certifications       |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| EM24             | 170050         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC, ITB |
| EM24S1           | 179720         | 110N               | 200N               |                      |
| EM24SP25         | 172170         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC      |
| EM58             | 170060         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC, ITB |
| EM58R5           | 191027         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC      |
| EM58S1           | 179730         | 110N               | 200N               |                      |
| EM58SP25         | 172180         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC      |
| EM912            | 170070         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC, ITB |
| EM912S1          | 179740         | 110N               | 200N               |                      |

| Katalogové číslo | Article Number | Static Load 2 (F2) | Static Load 3 (F3) | Certifications  |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| EM912SP25        | 175760         | 110N               | 330N               | CE, 4H, EM, EBC |
| EM1318           | 170075         | 110N               | 330N               | cUL, UL         |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

