

# Internal Channel Connector



## SPECIFIKACE


Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Povrchová úprava   | Hole Size (HS) | Hole Spacing | Length (L) |
|------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| ZUA408           | 387830         | Ocel     | Hot-Dip Galvanized | 12 mm          | 54mm         | 203mm      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Width (W) | Thickness (T) |
|------------------|----------------|-----------|---------------|
| ZUA408           | 387830         | 35 mm     | 10 mm         |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

