

J-TI/T Rod to C Purlin Clip



VLASTNOSTI

Attaches to joists and C purlin

Supports threaded rod

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Materiál: Spring Steel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	A	Static Load
J1T10	160220	11 mm	Plain	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M10TI	175050	10 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	A	Static Load
J2M10TI	175060	10 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

