

MTSB Spring Toggle with Nut/Washer



VLASTNOSTI

Washer, nut and toggle included

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Length (L)	Drill Bit Diameter
MTSB4	584410	Ocel	Electrogalvaniz ed	4	90mm	14mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Ultimate Static Load (F)
MTSB4	584410	1750N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

