

nVent CADDY Macrofix Insulated M8



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
------------------	----------------	----------	---------------------	-------	---------------	-----------

MFE015	586201	EPDM-SBR Rubber, Ocel	11 - 15 mm	8	M8	20 mm
MFE019	586202	EPDM-SBR Rubber, Ocel	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
MFE025	586203	EPDM-SBR Rubber, Ocel	19 - 25 mm	15	M8	20 mm
MFE031	586204	EPDM-SBR Rubber, Ocel	25 - 31 mm	20	M8	20 mm
MFE037	586205	EPDM-SBR Rubber, Ocel	31 - 37 mm	25	M8	20 mm
MFE044	586206	EPDM-SBR Rubber, Ocel	37 - 44 mm	32	M8	20 mm
MFE050	586207	EPDM-SBR Rubber, Ocel	44 - 50 mm	40	M8	20 mm
MFE058	586208	EPDM-SBR Rubber, Ocel	50 - 58 mm		M8	20 mm
MFE068	586209	EPDM-SBR Rubber, Ocel	58 - 68 mm	50	M8	20 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
MFE015	586201	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE058	586208	1.25 mm	6	27mm	1500N

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load
MFE068	586209	1.25 mm	6	32mm	1500N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

