

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut



VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Age-resistant lining

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFIKACE

Rod Size (RS): M8;M10;1/2"

Barva: Black

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Width (W)	Thickness (T)
MPK031	586754	Ocel, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Ocel, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Ocel, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Width (W)	Thickness (T)
MPK051	586757	Ocel, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Ocel, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Ocel, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Ocel, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Ocel, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Ocel, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Ocel, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Ocel, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Ocel, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Ocel, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Ocel, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Ocel, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load	Unit Weight
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Katalogové číslo	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load	Unit Weight
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

