


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit, 4 Post Base



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Kit includes post-base assemblies, frame and equipment-support clamps

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Assembled support can be lifted as one unit and easily relocated

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Temperature	Height (H)	Length (L)
PEK4B	360426	Ocel, Polypropylene, Polyethylene	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Post Base (A)	Square Tube (B)	Cross Bar Assembly (C)	Width (W)	Surface Area
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Ultimate Static Load (F)	Static Load Safety Factor
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

