


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base



VLASTNOSTI

Ideal for use with strut channel type A and U-shaped brackets to create custom equipment supports

Height adjustable

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Temperature	Static Load Safety Factor	Height (H)
PEB	360425	Ocel, Polypropylene, Polyethylene	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54.4 °C	3:1	305 - 457 mm

Table 2/3


Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	A	Surface Area	Unit Weight
PEB	360425	314mm	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg

Katalogové číslo	Article Number	Static Load
PEB	360425	3340N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the custom assembled equipment support can properly support the applied load.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

