

nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle with Eyelet Extension



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Secure hanging solution for use on control access points, projectors, etc.

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Static Load Safety Factor	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)
SLD15QT250	196007	Ocel	Electrogalvanizovaný	5:1	1.5 mm	0.25m


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	B	Static Load
SLD15QT250	196007	39 mm	5 mm	195N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

nVent CADDY Speed Link locking device not included.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

