

nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation

SPECIFIKACE

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Materiál:	Ocel



Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Katalogové číslo	Article Number	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Rod Size (RS): 6
Length (L): 7mm
Width (W): 9.2 mm
Height (H): 24.5 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

