

nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting

Quickly and easily attaches to hollow metal decking

Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place

Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire

SPECIFIKACE

Static Load Safety Factor:	5:1
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Complies With:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Roof Decking Sheet Thickness	A
------------------	----------------	----------	--------------------	------------------	------------------------------	---

SLK15L1DH	196676	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L2DH	196677	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L7DH	196534	Steel, Zinc Alloy, Polypropylene	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Static Load
SLK15L1DH	196676	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	8 mm	440N
SLK2L7DH	196534	8 mm	440N

Thickness (T): 12.5 mm

Width (W): 19 mm

Height (H): 55 mm


Angle (a): 90 ° Max

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Load rating is only applicable if the load-bearing capacity of the supporting element (steel decking) is adequate.

Check with deck manufacturer for recommended load capacity.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

